



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,B1K](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,B1K)

# HX7.4.3000.C9 Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-224-0018



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 3000 kg          |
| Minimum yük [Min]                                           | 20 kg            |
| Okuma için ıruluđu [d]                                      | 1 kg             |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 1 kg             |
| Dara aralıđı                                                | -3000 kg         |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 200 g            |
| OIML sınıfı                                                 | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display                                                     | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablo uzunluğu              | 3 m                                                                                                                                              |
| Tartım kefi boyutları       | 1500×1500 mm                                                                                                                                     |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1600×1600×500 mm                                                                                                                                 |
| Net ağırlık                 | 164,7 kg                                                                                                                                         |
| Brüt ağırlık                | 204,3 kg                                                                                                                                         |
| Konstrüksiyon               |                                                                                                                                                  |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 terminal                                                                                    |
| Klavye                      | diyafram                                                                                                                                         |
| Konstrüksiyon               | toz kaplı çelik St3S                                                                                                                             |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                                                                                  |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Opsiyonel arayüzler         | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                                                                                  |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maksimum güç tüketimi       | 25 W                                                                                                                                             |
| Opsiyonel güç kaynağı       | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Çevresel koşullar           |                                                                                                                                                  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Depolama sıcaklığı          | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok                                                                                                                      |
| İndikatör                   | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Düğme sayısı                | 22                                                                                                                                               |
| Fonksiyonel özellikler      |                                                                                                                                                  |
| Maksimum platform sayısı    | 2                                                                                                                                                |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Rampa  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu


Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Teraziye yere batırmak için çerçeve  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y



C Platform



PUE HX7

|            | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| HX7.4.C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| HX7.4.C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

\* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg  
dimensions in mm