



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,B3G

PUE HX7 計量ターミナル

WX-008-0158



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
OIMLクラス	III
検定ユニットの最大数量	6000 *
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 μ V
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 μ V
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	19,5 mV
ロードセルの接続	4 または 6 ワイヤー + ワイヤー + シールド

物理的パラメータ	
ディスプレイ	7" グラフィック カラー
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	340×231×120 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	370×310×220 mm
正味重量	4,7 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67
キーパッド	メンブレン式
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
オプションのインターフェース	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
電氣的パラメータ	
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 80% RH 結露なし
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	max 2 (1× standard + 1× オプション)



互換性あり (Additional Fee)

防水ステンレススチールプラットフォーム
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 AP2-4 電流ループユニット
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 トランスポンダー式カードリーダー
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
 ステンレス製プラットフォーム、ピットバージョン
 RS 232、RS 485 ケーブル
 ステンレス製スロープ付き計量プラットフォーム
 ディスプレイ
 プラスチックケース製のプラットフォーム
 電源アダプタ

追加モジュール
 USB cable (はかり - プリンタ)
 IN/OUT ケーブル
 バーコードスキャナ
 LD
 リフティングシステム搭載のステンレス製ランププラットフォーム
 ラベルプリンタ
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 キーパッド、外部スイッチ
 USBアダプタ
 レシートプリンタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
 • Label Editor R02 [WX-010-0094]
 • R-Lab [WX-010-0080]
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Alibi Reader [WX-010-0114]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

