



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,B3G

PUE HX7 tartım terminali

WX-008-0158



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	III
Maximum quantity of verification units	6000 *
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 μ V
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 μ V
Minimum load cell impedance	50 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + ekran

Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli
Cihaz boyutları G x D x Y	340x231x120 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	370x310x220 mm
Net ağırlık	3,16 kg
Brüt ağırlık	4,86 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67
Klavye	diyafram
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	max 2 (1x standard + 1x opsiyon)



İle uyumlu (Additional Fee)

Paslanmaz çelik platformları
Platformları celik toz boyalı
AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Açılır tavalı paslanmaz çelik platformlar
RS 232, RS 485 Kabloları
Paslanmaz çelik rampa platformları
Display
Plastik gövdeli tartım platformları
Güç adaptörü
Ek modüller

USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucu
LD kaldırma sistemli Paslanmaz çelik rampa platformları
Etiket Yazıcısı
Tartım terminaleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

