




More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,B6L

Báscula dinámica DWT/RC HPW

WK-106-004_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 – 60 kg
Legibilidad [d]	5 – 20 g
División de legalización [e]	5 – 20 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55, IP 65
Teclado	panel táctil
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo / Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+5 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Características utilidades	
Rendimiento	max 100 pieza/min
Velocidad de transportador	1,7 m/s



Accesorios (Additional Fee)

Pantallas

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas

Teclado, manipuladores

Adaptadores USB

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]