



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,B9M](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,B9M)

# Piattaforma PL.32.HRP.H

WX-009-0154



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	32 kg
Portata minima [Min]	5 g
Intervallo di precarico	4 kg
Divisione [d]	0,1 g
Campo di tara	-32 kg
Ripetibilita	0,1 g
Linearità	±0,3 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	360×280 mm
Device dimensions L x P x A	360×313×170 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	475×560×370 mm
Peso net	18,7 kg



## Accessori (Additional Fee)

Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)  
 Tavoli antivibranti  
 Terminale di pesata PUE 7.1  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavi IN/OUT

Serbatoi di energia  
 Terminale di pesata PUE HY10  
 Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il  
 misuratore PUE HX5.EX  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

## Device dimensions L x P x A



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm