



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,BD8

Rama do zagłębienia wagi C6 w podłożu

WX-004-0051



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	800×800 mm
---------------	------------



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga platformowa C315.4

Platformy stalowe malowane proszkowo