



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,BGI](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,BGI)

# Wägeplattform PLC/4/6000/C11



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6000 kg
Zifferschritt [d]	2 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale	pulverbeschichteter Stahl St3S
Physikalische Parameter	
Waageschale	2000×2000 mm
Höhe Wägeplattform	160 ± 10 mm

**Ablesegenauigkeit** – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.



## Zubehör

Waagen CY10 für FPVO  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Wägeterminal PUE 5  
Präzisionswaage CY10  
Wägeterminal PUE C32

Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Wägeterminal PUE H315

## Abmessungen des Geräts



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z