



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,BH4

Módulo de pesagem MAS.220/440.Y

WX-016-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	220 / 440 g
Faixa de pré-carga	44 g
Resolução [d]	0,1 / 1 mg
Repetibilidade	0,2 / 0,8 mg
Linearidade	±0,5 / 1 mg
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	alumínio
Material até prato de pesagem	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, Ethernet TCP/IP

Interface de comunicação	
Interfaces opcionais	RS485, 2 IN/2 OUT
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	ø56 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	231x115x120 mm
Peso líquido	1,6 kg

