



# MAS.220/440.Y Modulo di pesatura

WX-016-1007

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,BH4](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,BH4)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 / 440 g
Intervallo di prearico	44 g
Divisione [d]	0,1 / 1 mg
Ripetibilita	0,2 / 0,8 mg
Linearità	±0,5 / 1 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet TCP/IP

<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfacce opzionali	RS485, 2 IN/2 OUT
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
<b>Parametri fisici</b>	
Dimensione piatto	ø56 mm
Device dimensions L x P x A	231x115x120 mm
Peso net	1,6 kg

