



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BH4

MAS.220/440.Y 計量モジュール

WX-016-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	220 / 440 g
プリロード範囲	44 g
最小表示 [d]	0,1 / 1 mg
繰返し性	0,2 / 0,8 mg
直線性	±0,5 / 1 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	追加
計量皿の材質	いいえ
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet TCP/IP

通信インターフェース

オプションのインターフェース RS485, 2 IN/2 OUT

電気的パラメータ

電源 校正用テーブル,
防振台,
水温測定用プローブ,
排水用シンク,
アームレスト,
排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A 校正用テーブル,
防振台 ×2,
水温測定用プローブ,
排水用シンク,
アームレスト,
排水容器: 12V DC

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相対湿度 40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法 $\varnothing 56$ mm

デバイスの寸法 幅×奥行×高さ 231x115x120 mm

正味重量 1,6 kg

