



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,BH4](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,BH4)

# Moduł wagowy MAS.220/440.Y

WX-016-1007



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	220 / 440 g
Obciążenie wstępne	44 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 / 1 mg
Powtarzalność	0,2 / 0,8 mg
Liniowość	±0,5 / 1 mg
Czas nagrzewania po włączeniu zasilania	1 h
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	wewnętrzna
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Aluminium
Szalka	Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, Ethernet TCP/IP

Interfejs komunikacyjny	
Interfejsy opcjonalne	RS485, 2 IN/2 OUT
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Moduł: 12V DC
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	40% – 80%
Parametry fizyczne	
Wymiar szalki	ø56 mm
Wymiary urządzenia S x G x W	231x115x120 mm
Masa netto	1,6 kg

**Powtarzalność** wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

**Czas stabilizacji** - przy kryteriach (szybko, dokładnie).

**Maksymalne obciążenie wstępne** przy utrzymaniu maksymalnego udźwigu, określone jako % obciążenia maksymalnego.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Adapter interfejsów na szynę DIN

Terminal R (WDM-8)