




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,BIP

HY10.600.HRP.M2.1 Yüksek Çözünürlüklü Terazi

WP-330-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	600 kg
Minimum yük [Min]	500 g
Ön yük	60 kg

Metrolojik parametreler	
Okuma iinruluėu [d]	10 g
Yasallařtırma birimi [e]	100 g
Dara aralıėı	-600 kg
Tekrarlanabilirlik	7,5 g
Doėrusallık	±15 g
Kararlılık sresi	3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Maximum quantity of verification units	6000 e
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	1000×800 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1000×1200×666 mm
Net aėırlık	126 kg
Brt aėırlık	160 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Konstrksiyon	toz kaplı elik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz elik AISI304
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayzler	modl Wi-Fi 802.11 b/g/n, modl Profibus (DP SLAVE), modl RS485, modl PROFINET (RJ45), analog ıkıř modl (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
G kaynaėı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 C
Atmosferik nem	15% – 80%

Tekrarlanabilirlik, 10 yklemin standart sapması olarak ifade edilir.

Baėıl nem - yoėuřması kořullar altında.

Stabilizasyon sresi - optimum ortam kořulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-3 G dngs ıkıřı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Aė kabloları (Teraziler - Ethernet)

Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri iin tutucular
Klavye
Fiř yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)


Display
RS 232, RS 485 Kabloları
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucu

Modülleri ek platformları
Ek modüller
RS 232 – USB Dönüştürücü


Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Cihaz boyutları G x D x Y



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm