



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,BIW

Cavo PT0347.2 Cable

WX-013-0120



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo seriale RS 232: sistemi di pesatura (HRP, MWSH, MWLH) – terminal HY10, PUE5.

Lunghezza cavo: 2 m Lunghezze opzionali: 5 m o 10 m Si adatta: Piattaforme HRP Modulo di pesatura MWSH Modulo di pesatura MWLH

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme HRP verniciata a polvere
Piattaforme in acciaio inox HRP.H
Moduli MWLH

Terminale di pesata PUE 5
Terminale di pesata PUE HY10
Moduli MWSH