

## **Ionizador Antiestático DJ-05**

WX-001-0098





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 - +40 °C
Umidade relativa	5% - 80%
Distância de uma amostra	Ok. 5 – 50 mm
Fonte de íons	aço inoxidável
Danêmaka Kalana	
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo	175×70×172 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	375×375×130 mm
Peso líquido	1,3 kg
Peso bruto	2,5 kg

## **Compatível com (Additional Fee)**

## Dimensões do dispositivo L x P x A

