



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,BL1

Balance de précision WLC 120/C2/K

WL-206-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|-----------------------------|---------|
| Capacité maximale [Max] | 120 kg |
| Capacité minimale [Min] | - |
| Précision de lecture [d] | 2 g |
| Échelon de légalisation [e] | - |
| Étendue de tare | -120 kg |
| Répétabilité | 2 g |
| Linéarité | ±6 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Ajustage | externe |

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Classe de précision OIML | - |
| Paramètres physiques | |
| Système de nivellement | manuel |
| Afficheur | 4,3" LCD (rétro-éclairé) |
| Dimension du plateau | 400×500 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 720×620×210 mm |
| Masse nette | 12,5 kg |
| Masse brute | 13,5 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 43 |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | RS232 |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | 10 heures (temps moyen) |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | +15 – +30 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.



Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires
Alimentateurs
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Câbles d'alimentation de cigare-allume
Afficheurs

Câbles RS 232, RS 485
Convertisseur RS 232 – Ethernet
Sorties de boucle de courant AP2-1
Convertisseur RS 232 – USB
Convertisseur RS 232 – RS 485
Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H



WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R



WLC C2/K

WLC C2/R