



# C32.60.PM.05 Hassas Terazı

WL-223-0009

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,BL5](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,BL5)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	60 kg
Minimum yük [Min]	-
Ön yük	6 kg
Okuma içinđruluđu [d]	0,5 g
Dara aralıđı	-60 kg
Minimum ađırlık (USP)	420 g

Metrolojik parametreler	
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	42 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,4 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,21 g
Doğrusallık	±1,5 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5" grafik renkli
Tartım kefi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	710×610×240 mm
Net ağırlık	22 kg
Brüt ağırlık	24,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 12V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

**Ön yük** - yasal terazinin maksimum yükünün [Maks] ±%10'una eşit değer. Teraziyi, kefe üzerine yerleştirilen kütle maksimum ön yük değerine eşit olacak şekilde başlatmak mümkündür.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Display  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Profesyonel tartım masaları

Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

