



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,BRD](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,BRD)

## Kabel PT0256.10



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

E/A Kabel (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19). Kabellängen: 10 m. Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 5 m. Passend für: Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE HY10 Waagen mit Terminal PUE 5.15 Waagen mit Terminal PUE 5.19 Terminal PUE C41H Terminal PUE HY10 Terminal PUE 5.15 Terminal PUE 5.19 Plattform HRP Wägemodul MWSH Wägemodul MWLH

## Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
 HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H.LD rostfrei  
 HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
 Multifunktionswaagen HY10

Wägeterminal PUE 5  
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
 Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
 Multifunktionswaage HX7  
 Wägemodule MWLH  
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei  
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
 Wägeterminal PUE HX7  
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
 Wägemodule MWSH

