



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,BRD](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,BRD)

## Cable PT0256.10

WX-013-0116



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

IN/OUT cable (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19).

Standard cable length: 2m

Customized cable length (extra charge): 5 or 10m

Compatible with:

- Scales operated by means of PUE C41H terminal
- Scales operated by means of PUE HY10 terminal
- Scales operated by means of PUE 5.15 terminal
- Scales operated by means of PUE 5.19 terminal
- PUE C41H terminal
- PUE HY10 terminal
- PUE 5.15 terminal
- PUE 5.19 terminal

## Trabaja con (Additional Fee)

Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
Báscula multifuncional HX7 HR  
Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H  
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
Plataformas pintadas de polvo HRP  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD  
Plataformas de acero inoxidable HRP.H  
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
Báscula multifuncional HY10  
Módulos de comunicación

Terminal de pesaje PUE 5  
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H  
Balanza de alta resolucion HY10.HRP  
Báscula multifuncional HX7  
Módulo de pesaje MWLH  
Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4  
H/Z  
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H  
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
Terminal de pesaje PUE HX7  
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Módulo de pesaje MWSH