

## Cable PT0256.10

WX-013-0116





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

IN/OUTケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19) ケーブルタイプ: 標準モデル P0256.2: 2 mカスタマイズモデル P0256.5 (追加料金):5 mカスタマイズモデル P0256.10 (追加料金):10 m 対応機器: PUE C41Hターミナルによる操作が可能なはかりPUE HY10ターミナルによる操作が可能なはかりPUE 5.15ターミナルによる操作が可能なはかりPUE 5.19ターミナルによる操作が可能なはかりPUE C41HターミナルPUE HY10ターミナルPUE 5.15ターミナルPUE 5.19ターミナルHRP プラットフォームMWSH 計量モジュールMWLH 計量モジュール

## 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール HX7.4C 多機能プラットフォームスケール HX7 HR 多機能はかり HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール ステンレス製HRP.Hプラットフォーム HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール

通信モジュール PUE 5 計量ターミナル HY10 H ステンレス製多機能はかり HY10.HRP 高分解能はかり HX7 多機能はかり MWLH モジュール HX7.4 H/Z 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ) HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール HX7.4P2 多機能ビームスケール