



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BRD

Cable PT0256.10

WX-013-0116



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

IN/OUTケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19) ケーブルタイプ: 標準モデル P0256.2: 2 m
カスタマイズモデル P0256.5 (追加料金): 5 mカスタマイズモデル P0256.10 (追加料金): 10 m 対応機器:
PUE C41Hターミナルによる操作が可能なはかりPUE HY10ターミナルによる操作が可能なはかりPUE
5.15ターミナルによる操作が可能なはかりPUE 5.19ターミナルによる操作が可能なはかりPUE
C41HターミナルPUE HY10ターミナルPUE 5.15ターミナルPUE 5.19ターミナルHRP プラットフォームMWSH
計量モジュールMWLH 計量モジュール

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール

通信モジュール
PUE 5 計量ターミナル
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
MWLH モジュール
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール

HY10 多機能はかり

PUE HX7 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール