



# Cable PT0256.10

WX-013-0116

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,BRD](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,BRD)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

IN/OUTケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19) ケーブルタイプ: 標準モデル P0256.2: 2 mカスタマイズモデル P0256.5 (追加料金): 5 mカスタマイズモデル P0256.10 (追加料金): 10 m 対応機器: PUE C41Hターミナルによる操作が可能なのはかりPUE HY10ターミナルによる操作が可能なのはかりPUE 5.15ターミナルによる操作が可能なのはかりPUE 5.19ターミナルによる操作が可能なのはかりPUE C41HターミナルPUE HY10ターミナルPUE 5.15ターミナルPUE 5.19ターミナルHRP プラットフォームMWSH 計量モジュールMWLH 計量モジュール

## 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり  
 HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
 HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
 HX7 HR 多機能はかり  
 HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
 HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
 HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル  
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール

通信モジュール  
 PUE 5 計量ターミナル  
 HY10 H ステンレス製多機能はかり  
 HY10.HRP 高分解能はかり  
 HX7 多機能はかり  
 MWLH モジュール  
 HX7.4 H/Z  
 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり

HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
PUE HX7 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール