



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BS0

5Y, CY10用 ハイブリッド保護ガラス

WX-001-0435



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

5YおよびCY

10ターミナルのスクリーンは、傷やひび割れが発生しやすいガラス製です。落下や輸送時のダメージを受けやすいため、適切な保護が重要です。

あらゆる部分に安全性を

ハイブリッドガラスは、ELLIPSISおよびCY

10シリーズターミナルのタッチパネルを傷やひび割れから守ります。ガラスとフィルムの長所を併せ持ち、「耐久性」と「柔軟性」を兼ね備えています。天秤のディスプレイに完全にフィットするため、スクリーンのあらゆる部分に最高レベルの安全性を提供します。

帯電防止特性

ハイブリッド保護ガラスは、傷や衝撃に強いだけでなく、帯電防止機能も備えています。この特性により、静電気によって引き寄せられるホコリの付着を防ぎ、スクリーンの清潔さを保ちます。

ストレスフリーな反応性

ハイブリッド保護ガラスは、タッチ操作に瞬時に反応します。ターミナルの使用感に影響を与えず、スクリーンの感度を損なうことも、視野角を制限することも、色の再現性を低下させることもありません。

ハイブリッド保護ガラスの特長: 超薄型 – 約0.3 mm 完全に滑らかな表面 高耐久性 – スクリーンの強度を最大250%向上 耐傷性 – 7Hのガラス硬度で傷が付きにくい セット内容:

ハイブリッド保護ガラス貼り付け後のホコリを除去するリーフガラスの位置調整用ステッカー
気泡を除去するためのボードクリーニングキット（湿式クロス&無塵クロス）
ハイブリッド保護ガラスは、いつでも購入して取り付けることができます。
取り付けは非常に簡単で、短時間で完了します。

互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤
UMA 5Y.F 自動計量システム
5Y.PM 上皿天秤
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤
XA 5Y.M.A ミクロ天秤
PGC用CY10スケール
PUE CY10 計量ターミナル
CY10 多機能はかり
ピペット校正用自動天秤
XA 5Y.A 分析天秤
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ（質量比較器）
UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤
AS 5Y 分析天秤
AK-4 全自動マスコンパレータ（質量比較器）
PGC用PS 5Y天秤
AKM-2 全自動マスコンパレータ（質量比較器）
CY10 上皿天秤
XA 5Y.F フィルター用分析天秤
UMA 全自動マスコンパレータ（質量比較器）
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ（質量比較器）

ロボットマスコンパレータ
密度測定
MYA 5Y ミクロ天秤
XA 5Y 分析天秤
磁化計 - 磁化
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ（質量比較器）
HRP 5Y.KO 手動マスコンパレータ（質量比較器）
PS 5Y 上皿天秤
自動真空マスコンパレータ（質量比較装置）
PMV 5Y 水分計
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ（質量比較器）
HRP 5Y.KB 手動マスコンパレータ（質量比較器）
XA 5Y.M ミクロ天秤
RMC F ロボット計量システム
RB F ロボット計量システム
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ（質量比較器）
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤
AK-6 5Y.F 自動計量システム