



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BSB

LS2208 バースコードスキャナー

WX-006-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

工事中	
保護クラス	IP 30
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232 または USB
環境条件	
動作温度	0 – +50 °C
保管温度	-40 – +70 °C
物理的パラメータ	
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	153x85x64 mm
正味重量	146 g
落下耐性[m]:	1,5 m
対応バーコード:	1D, 2D, PdF417, Postal, GS1 Databar
読み出し技術:	Imager 2D
必要なコードコントラスト[%]:	20 %

計測パラメータ

許容周囲湿度[%]:

5 % - 95 %, 結露なし

互換性あり (Additional Fee)

MA X7.IC.A 水分計
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランブスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
XA 5Y.M.A.P ピベット校正用マイクロ天秤
WPY 多機能はかり
MYA 5Y.P ピベット校正用マイクロ天秤
C32 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
MA 5Y 水分計
5Y.PM 上皿天秤
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
PGC用WLYスケール
AS X7 分析天秤
PGC用PS X7天秤
TMX 多機能はかり
XA 5Y.M.A ミクロ天秤
PS R2 上皿天秤
WLC X7 上皿天秤
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランブスケール
PGC用CY10スケール
PUE CY10 計量ターミナル
CY10 多機能はかり
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HY10.HRP 高分解能はかり
C32.PM 上皿天秤
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり
ピベット校正用自動天秤
HX7 多機能はかり
MA X7.A 水分計
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
PGC用WPYスケール
XA 5Y.A 分析天秤
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤

MA 5Y.IC 水分計
MA R 水分計
AS 5Y 分析天秤
AK-4 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
PS 5Y 上皿天秤
PGC用PS 5Y天秤
AKM-2 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
PS R2.H 上皿天秤
PGC用HY10.Hスケール
DWM/HPW 重量チェッカー
CY10 上皿天秤
XA 5Y.F フィルター用分析天秤
WLY 上皿天秤
UMA 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
PS X7 上皿天秤
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
ロボットマスコンパレータ
密度測定
MYA 5Y ミクロ天秤
PS R1 上皿天秤
XA 5Y 分析天秤
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)
AS R2 PLUS 分析天秤
PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル
HRP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
自動真空マスコンパレータ (質量比較装置)
PMV 5Y 水分計
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
HRP 5Y.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)
XA 5Y.M ミクロ天秤
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
AS R1 PLUS 分析天秤
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7.4P 多機能パレットスケール
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤
大負荷用管理はかり