



# HRP 500.1.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-414-0026

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,C10](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,C10)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
F1 校正範囲	500 kg
F2 校正範囲	100 – 500 kg
M1 校正範囲	20 – 500 kg
M2 校正範囲	10 – 500 kg
最大ひょう量 [Max]	510 kg
最小表示 [d]	0,1 g
標準繰り返し性 [Max]	0,4 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,2 g
許容繰り返し性	0,6 g
直線性	±10 g
偏置 (試験荷重)	2d / 1 mm
電気補償範囲	0 – 510 kg
安定化時間	10 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル ワイヤー 赤外線式
計量皿寸法	1000×800 mm
自動センタリング計量皿寸法	600×600 mm
自動センタリング計量皿付き計量ユニット寸法	1010×800×275 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
自動センタリング計量皿なしのマスコンパレータのパッケージ寸法	1200×1000×440 mm
自動センタリング計量皿付きマスコンパレータのパッケージ寸法	1200×1000×485 mm
正味重量	200 kg
総重量	269 kg
推奨負荷速度	0,3 m/min
最大許容負荷速度	0,6 m/min
自動センタリング計量皿なしの計量ユニット寸法	1010×800×182 mm
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±1 °C / 12 h
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
HRP KOマスコンパレータ用セルフセンタリング皿  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
RS 232、RS 485 ケーブル  
レシートプリンタ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
指紋リーダー

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm