



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,C29](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,C29)

# Dynamische Waage DWT/HL/HPW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Wägebereich [Max]        | 1500 - 7500 g                  |
| Ziffernschritt [d]       | 0,5 - 5 g                      |
| Tarierbereich            | -1500 --7500 g                 |
| Physikalische Parameter  |                                |
| Display                  | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Konstruktion             |                                |
| Schutzart                | IP 55, IP 65                   |
| Umgebungsbedingungen     |                                |
| Umgebungstemperatur      | 0 ÷ +40 °C                     |
| Besonderheiten           |                                |
| Leistung                 | max 180 St./min                |
| Geschwindigkeit          | 0,1-1 m/s                      |



## Zubehör

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster

USB-Adapter

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

## Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]