



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,C29

Waga dynamiczna DWT/HL/HPW



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 - 7500 g
Dokładność odczytu [d]	0,5 - 5 g
Zakres tary	-1500 --7500 g
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Wydajność	max 180 szt/min
Prędkość	0,1-1 m/s



Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody RS 232, RS 485

Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]