



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,C29

DWT/HL/HPW Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 - 7500 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,5 - 5 g
Dara aralığı	-1500 --7500 g
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 ÷ +40 °C
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 180 pcs/min
Hız	0,1-1 m/s



Aksesuarlar

Display
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables

Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]