



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,C3I](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,C3I)

## Piattaforma PL.10.HRP

WX-009-1179



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	10 kg
Portata minima [Min]	5 g
Intervallo di precarico	4 kg
Divisione [d]	0,02 g
Campo di tara	-10 kg
Ripetibilita	0,03 g
Linearità	±0,06 g
Calibrazione	internal (automatic)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 67
Costruzione	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet

Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	360×280 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	475×560×370 mm
Peso net	14,6 kg
Peso lordo	18,6 kg



## Accessori (Additional Fee)

Bilance CY10 per controllo CPC  
 Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)  
 Tavoli antivibranti  
 Terminale di pesata PUE 7.1  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavi IN/OUT

Serbatoi di energia  
 Terminale di pesata PUE HY10  
 Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il  
 misuratore PUE HX5.EX  
 Bilancia di precisione CY10  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

## Device dimensions L x P x A



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm