



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,C3I

Piattaforma PL.10.HRP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	10 kg
Portata minima [Min]	5 g
Intervallo di precarico	4 kg
Divisione [d]	0,02 g
Campo di tara	-10 kg
Ripetibilita	0,03 g
Linearità	±0,06 g
Calibrazione	internal (automatic)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Costruzione	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet

Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	360×280 mm
Dimensioni del pacco	475×560×370 mm
Peso netto	14,6 kg
Peso lordo	18,6 kg



Accessori

Bilance CY10 per controllo CPC
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)
 Tavoli antivibranti
 Terminale di pesata PUE 7.1
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 cavi IN/OUT

Serbatoi di energia
 Terminale di pesata PUE HY10
 Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il
 misuratore PUE HX5.EX
 Bilancia di precisione CY10
 RS 232 – USB Converter

Software

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Device dimensions



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm