



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,C3I](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,C3I)

# 高分解プラットフォーム PL.10.HRP

WX-009-1179



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	10 kg
最小荷重	5 g
プリロード範囲	4 kg
最小表示 [d]	0,02 g
風袋範囲	-10 kg
繰返し性	0,03 g
直線性	±0,06 g
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
工事中	
保護クラス	IP 67
工事中	追加
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet

電気のパラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	360×280 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	475×560×370 mm
正味重量	14,6 kg
総重量	18,6 kg



## アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 防振台  
 PUE 7.1 計量ターミナル  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 IN/OUT ケーブル


パワーバンク  
 PUE HY10 計量ターミナル  
 PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源  
 CY10 上皿天秤  
 RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)


• MWMH Manager [WX-010-0103]  
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm