



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,CBV

Bilancia di precisione PS 200/2000.X2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	200 / 2000 g
Pesata minima	20 mg
Accuratezza	1 / 10 mg
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 / 100 mg
Intervallo di tara	-2000 g
Ripetibilità standard [5% massimo]	0,5 / 5 mg
Ripetibilità standard [Max]	1 / 10 mg
Peso standard minimo (USP)	1 g
Peso standard minimo (U = 1%, k = 2)	0,1 g
Linearità	±2 / 20 mg
Tempo di stabilizzazione	2 / 1,5 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
Sensibilità di variazione della temperatura	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$

Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic color touchscreen
Componenti del kit	Balance, weighing pan, weighing pan shield, grounding bumper ×1, bumper ×3, power supply.
Dimensioni del piatto di pesata	128×128 mm
Dimensioni del pacco	475×380×345 mm
Peso netto	4,33 kg
Peso lordo	5,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Components and software	
Capacità del database	7
Caratteristiche operative	
Operazione senza comandi diretti	2 IR Sensors
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 12 – 15V DC 0,8A max
Consumo di energia	4 W
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C
Modulo misura parametri ambientali (opzionale)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
Umidità atmosferica	40% ÷ 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessori

Contenitore per stoccaggio bilance
 Tavoli antivibranti
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)
 Lettore di codici a barre
 Anti-draft Chamber for balances with a weighing pan 128×128mm
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
 Display

Schermo di protezione
 Stampanti di ricevuta
 Capottina protettiva per bilance
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Under-pan weighing
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-LAB [WX-010-0080]
 • Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

• „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

