




More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,CJS

Balanza de alta resolución HY10.150.HRP

WP-330-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Etiquetado



Control más/menos


Desviaciones
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas


Cierre de la indicación
máxima


Recetas



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso



Procedimientos GLP



Pesar animales



Pesaje diferencial


Unidades
intercambiables

Control estadístico de
calidad


Memoria Alibi



Transacciones

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	150 kg
Minima capacidad	50 g
Precarga	30 kg
Legibilidad [d]	1 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-150 kg
Repetibilidad	0,6 g
Linealidad	±3 g
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	interna (automatica)
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	500×400 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	610×710×505 mm
Masa neta	71,5 kg
Masa bruta	119 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	15% – 80%

Repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

Humedad relativa del aire en condiciones sin condensación.

Tiempo de estabilización en condiciones ambientales óptimas.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)


Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Cables Entradas/Salidas

Soportes, brazos
Teclado, manipuladores
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales


Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
 - Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
 - Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
 - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm