



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,CJX

# C315.60/150.C2.R Yük Hücreli Platform Terazi


WP-123-1018



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## Fonksiyonlar

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing


 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit  
measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 / 150 kg
Minimum yük [Min]	400 g
Okuma için ruluęu [d]	20 / 50 g
Yasallařtırma birimi [e]	20 / 50 g
Dara aralıęı	-150 kg
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720×620×210 mm
Net ağırlık	12,5 kg
Brüt ağırlık	15 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	max 8h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	C315



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü  
Fiş yazıcı  
Tartım terminaleri için tutucular

## Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları G x D x Y



C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K