



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,CM1

Balance mono capteur HX5.EX-1.150.H3

WW-006-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|-----------------------------|---------|
| Capacité maximale [Max] | 150 kg |
| Capacité minimale [Min] | 1 kg |
| Précision de lecture [d] | 50 g |
| Échelon de légalisation [e] | 50 g |
| Étendue de tare | -150 kg |
| Classe de précision OIML | III |

| Paramètres physiques | |
|-------------------------------|--|
| Afficheur | 5" graphique couleurs |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Dimension du plateau | 410×410 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 510×640×490 mm |
| Masse nette | 16,3 kg |
| Masse brute | 20 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 68 terminal |
| Certification ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Certification IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| Construction | Acier inoxydable AISI304 |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2×RS232, RS485 |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise de courant maximale | 15 W |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
| Terminal | PUE HX5.EX-1 |



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Modules de communication

Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX

Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]