



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,CNW

Balance multifonctionnelle CY10.60.C3.K.M3

WP-125-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|--------|
| Capacité maximale [Max] | 60 kg |
| Capacité minimale [Min] | 400 g |
| Précision de lecture [d] | 20 g |
| Échelon de légalisation [e] | 20 g |
| Étendue de tare | -60 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 2 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Ajustage | externe |
| Classe de précision OIML | III |
| Paramètres physiques | |
| Système de nivellement | manuel |
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Dimension du plateau | 500x700 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 850x800x270 mm |
| Masse nette | 22,7 kg |
| Masse brute | 26,5 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Boîtier | métal + ABS |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Température de stockage | -25 – +70 °C |
| Multi - étendue | Oui |
| Utilitaire features | |
| Nombre maximal de plate-formes desservies | max.2 |

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

*La consommation électrique dépend de la configuration du terminal ainsi que du nombre et du type de périphériques connectés.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

MediaBox

Platesformes en acier pulvérisé

Tag RFID

Alimentateurs

Modules de plateforme supplémentaires

Modules complémentaires

Platesformes dans les boîtiers en plastique

Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d étiquettes

Câbles RS 232, RS 485

Supports, Statifs, bras-supports

Lecteur d'empreintes digitales

Convertisseur RS 232 – USB

Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensions d'appareil L x P x H

