



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,CNW

Bilancia multifunzione CY10.60.C3.K.M3

WP-125-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici

| | |
|--|--------|
| Portata massima [Max] | 60 kg |
| Portata minima [Min] | 400 g |
| Divisione [d] | 20 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 g |
| Campo di tara | -60 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 2 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|--|
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | III |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Dimensione piatto | 500x700 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 850x800x270 mm |
| Peso net | 22,7 kg |
| Peso lordo | 26,5 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Struttura | steel + ABS |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Multi scala | YES |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | max.2 |

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance

Letture di codici a barre

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Letture di impronte digitali

Convertitore RS 232 – USB

Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

