




More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,COP](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,COP)

# PS 1000.R1 Hassas Terazı

WL-213-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Maksimum yük [Max]             | 1000 g   |
| Minimum yük [Min]              | 20 mg    |
| Okuma için ıruluđu [d]         | 0,001 g  |
| Dara aralıđı                   | -1000 g  |
| Tekrarlanabilirlik (Max)       | 0,0015 g |
| Düşük yükte tekrarlanabilirlik | 0,0005 g |

| Metrolojik parametreler     |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doğrusallık                 | $\pm 0,003 \text{ g}$                                                                                                  |
| Kararlılık süresi           | 2 s                                                                                                                    |
| Ayarlama                    | harici                                                                                                                 |
| Duyarlılık sıcaklık kayması | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$                                                                   |
| Fiziksel parametreler       |                                                                                                                        |
| Tesviye sistemi             | manuel                                                                                                                 |
| Display                     | 5,3" LCD (aydınlatma ile)                                                                                              |
| Kiti bileşenleri            | Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, topraklama alt bilgi $\times 1$ , alt bilgi $\times 3$ , güç adaptörü. |
| Tartım kefesi boyutları     | 128 $\times$ 128 mm                                                                                                    |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 475 $\times$ 380 $\times$ 345 mm                                                                                       |
| Net ağırlık                 | 3,2 kg                                                                                                                 |
| Brüt ağırlık                | 4,5 kg                                                                                                                 |
| Konstrüksiyon               |                                                                                                                        |
| IP Sınıfı                   | IP 43                                                                                                                  |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                                                        |
| Haberleşme arayüzü          | 2 $\times$ RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyon)                                                          |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                                                        |
| Güç kaynağı                 | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 0,4A max                                    |
| Güç tüketimi                | 4 W                                                                                                                    |
| Çevresel koşullar           |                                                                                                                        |
| Çalıştırma sıcaklığı        | +10 – +40 °C                                                                                                           |
| Atmosferik nem              | 40% – 80%                                                                                                              |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

<sup>1</sup>Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Yoğunluk belirleme kiti  
Barkod okuyucu  
128 $\times$ 128mm kefeli teraziler için rüzgârlık


RS 232, RS 485 Kabloları  
Display  
Rüzgârlık  
Fiş yazıcı  
Koruyucu kapak  
Panel altı tartım  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]

• R Panel [WX-010-0187]



## Cihaz boyutları G x D x Y



PS R, d = 1mg



PS R, d = 10 mg



PS R.M, d = 10 mg

