



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,CRQ























PS 750.X7.PGC 上皿天秤

WK-313-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Autotest |  Dosing |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |  Newton unit measurement |
|  Statistics |  Checkweighing |  IR sensors |  Under-pan weighing |
|  GLP Procedures |  Animal weighing |  Density determination |  Ambient conditions monitoring |
|  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |
|  Mass for titrator |  Wi-Fi | | |

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	750 g
最小荷重	0,5 g

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,01 g
法定計量時の単位 [e]	0,01 g
風袋範囲	-750 g
標準最小計量値 (USP)	1 g
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	0,1 g
繰返し性 (Max)	0,0015 g
繰返し性 (5% Max)	0,0005 g
直線性	±0,003 g
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
感度温度ドリフト	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	7" セル サンプル 赤外線式
納品構成	マイクロ天秤, ニッケルシルバー, ガラスカバー, 防風シールド ×1, 追加のガラス製の蓋 ×3, ボトムカバー.
計量皿寸法	128×128 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	545×455×575 mm
正味重量	3,9 kg
総重量	5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	パレット重量
使用上の特徴	
タッチフリー操作	およびバッテリー
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
電氣的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A マイクロ天秤: 12 – 15V DC 0,8A max
消費電力	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

シガーライターソケット電源ケーブル

USB cable (はかり - プリンタ)

粒状体密度測定キット

バーコードスキャナ

128×128 mm計量皿付き天びん用防風チャンバー

防振台

ディスプレイ

風防

天秤用保護カバー

レシートプリンタ

RS 232、RS 485 ケーブル

追加モジュール

底部吊り下げ計量

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

RS 232 - RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Alibi Reader [WX-010-0114]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]