

HX7.4.300.H9 多機能ステンレス製プラットフォームはか り(ピットタイプ) WP-225-0016





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing




Percent Weighing



Parts counting



Formulation





ALIBI Memory


データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	100 g
法定計量時の単位 [e]	100 g
風袋範囲	-300 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	20 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	7" セル サンプル
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×1500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1600×1600×530 mm
正味重量	189,7 kg
総重量	231,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形
キーパッド	カーボンファイバー
工事中	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
オプションのインターフェース	分
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
保管温度	-10 - +50 °C
相対湿度	10% - 80% RH 温度における
インジケータ	PUE HX7
ボタンの数	22
使用上の特徴	
	2

プラットフォームの最大数







アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ランプ (傾斜路)
組み込み型スケール用フレーム
ディスプレイ
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
IN/OUT ケーブル

バーコードスキャナ ラベルプリンタ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット キーパッド、外部スイッチ USBアダプタ レシートプリンタ 追加計量プラットフォームモジュール RS 232 - USB コンバータ 追加モジュール


ソフトウェア (Additional Fee)


- •E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]


- RAD Key [WX-010-0005]
- · Alibi Reader [WX-010-0114]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ









Scale type	A [mm]	B [mm]	H[mm]
HX7.4.300.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.600.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
HX7.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
HX7.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
HX7.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
HX7.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
HX7.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2

^{*} dimensions in mm