



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,CSZ](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,CSZ)

# HX7.4.300.H9

## 多機能ステンレス製プラットフォームはかり（ピットタイプ）

WP-225-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

### データシート

#### 計測パラメータ

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 最大ひょう量 [Max]      | 300 kg  |
| 最小荷重              | 2 kg    |
| 最小表示 [d]          | 100 g   |
| 法定計量時の単位 [e]      | 100 g   |
| 風袋範囲              | -300 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 50 g    |
| OIMLクラス           | III     |

| 物理的パラメータ       |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ         | 7" グラフィック カラー                                                                                                       |
| ケーブル長          | 3 m                                                                                                                 |
| 計量皿寸法          | 1500×1500 mm                                                                                                        |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 1600×1600×530 mm                                                                                                    |
| 正味重量           | 189,7 kg                                                                                                            |
| 総重量            | 231,3 kg                                                                                                            |
| 工事中            |                                                                                                                     |
| 保護クラス          | IP 66 / 69 構造, IP 66 / 67 計量ターミナル                                                                                   |
| キーボード          | メンブレン式                                                                                                              |
| 工事中            | ステンレススチール AISI304                                                                                                   |
| 通信インターフェース     |                                                                                                                     |
| 通信インターフェース     | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP                                                                    |
| オプションのインターフェース | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| 電氣的パラメータ       |                                                                                                                     |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                             |
| 消費電力 max.      | 25 W                                                                                                                |
| オプションの電源       | 12 – 24 V DC                                                                                                        |
| 環境条件           |                                                                                                                     |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                                                                                                        |
| 保管温度           | -10 – +50 °C                                                                                                        |
| 相対湿度           | 10% – 80% RH 結露なし                                                                                                   |
| インジケータ         | PUE HX7                                                                                                             |
| ボタンの数          | 22                                                                                                                  |
| 使用上の特徴         |                                                                                                                     |
| プラットフォームの最大数   | 2                                                                                                                   |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 ランプ (傾斜路)  
 組み込み型スケール用フレーム  
 ディスプレイ  
 電源アダプタ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 IN/OUT ケーブル

バーコードスキャナ  
 ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーボード、外部スイッチ  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 RS 232 – USB コンバータ  
 追加モジュール

## ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]
  - R-Lab [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
  - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

