



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,CWO](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,CWO)

## HX7.4.600.C9 多機能はかり

WP-224-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

### データシート

#### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	600 kg
最小荷重	4 kg
最小表示 [d]	200 g
法定計量時の単位 [e]	200 g
風袋範囲	-600 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	50 g
OIMLクラス	III

#### 物理的パラメータ

ディスプレイ	7" セル ワイヤー
--------	------------

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×1500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	1600×1600×500 mm
正味重量	164,7 kg
総重量	204,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形
キーパッド	カーボンファイバー
工事中	ABS樹脂 St3S
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
オプションのインターフェース	分
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 80% RH 温度における
インジケータ	PUE HX7
ボタンの数	22
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	2



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
ディスプレイ  
電源アダプタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
USB cable (はかり - プリンタ)  
ランプ (傾斜路)  
IN/OUT ケーブル  
バーコードスキャナ

ラベルプリンタ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
キーパッド、外部スイッチ  
USBアダプタ  
組み込み型スケール用フレーム  
レシートプリンタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 - USB コンバータ  
追加モジュール

## ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]  
• Label Editor R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Reader [WX-010-0114]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C Platform



PUE HX7

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

\* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg  
dimensions in mm