

# WAY 100.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-406-0039





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### データシート

計測パラメータ	
E1 校正範囲	5 – 100 g
E2 校正範囲	100 mg – 100 g
F1 校正範囲	1 mg – 100 g
F2 校正範囲	1 mg – 100 g
M1 校正範囲	1 mg – 100 g
M2 校正範囲	1 mg – 100 g
最大ひょう量 [Max]	110 g
最小表示 [d]	0,001 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	2,5 μg
標準繰り返し性 [Max]	3 µg
許容繰り返し性	5 μg
直線性	±10 μg
偏置(試験荷重)	0 mg*
電気補償範囲	-1 g - +10 g
安定化時間	30 s

計測パラメータ	
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
計量皿寸法	ø30 mm
計量装置の寸法	385×203×524 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
防風チャンバー寸法	560×340×570 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	945×820×1260 mm
チャンバーパッケージサイズ	820×850×630 mm
正味重量	36,5 kg
総重量	56,5 kg
工事中	
補足分銅	規格に準拠 (分析天秤)
外部分銅	10 g
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 - +30 °C
動作温度变化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% - 60%
相対湿度変化率	±3% / 4 h

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{^{\star}}}$  Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




### アクセサリ (Additional Fee)


RFIDタグ 防振台 WAY 5Y.KO 手動質量比較器用 吊り下げ式自動センタリング計量皿 追加モジュール 天秤用保護カバー バーコードスキャナ RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター レシートプリンタ 指紋リーダー RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- ・RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

### デバイスの寸法 幅x奥行x高さ







WAY 200.5Y.KO WAY 500.5Y.KO

