



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,CYQ

Plattformwaage C315.30/60.C2.R

WP-123-1015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	30 / 60 kg
Min. Belastung	200 g
Ablesbarkeit [d]	10 / 20 g
Eichwert [e]	10 / 20 g
Tarierbereich	-60 kg
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter		
Display		4,3" LCD (hinterleuchtet)
Waagschale		400×500 mm
Verpackungsgröße B x T x H		720×620×210 mm
Nettogewicht		12,5 kg
Bruttogewicht		15 kg
Konstruktion		
Schutzart		IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal
Konstruktion		pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale		Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen		
Schnittstellen		RS232
Elektrische Parameter		
Stromversorgung		100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme		5 W
Akku-Betriebszeit		max 8h
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-10 – +40 °C
Lagertemperatur		-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		10% – 85% RH ohne Kondensation
Messgerät		C315



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische
 Netzteile
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
 Displays
 Kabel RS 232, RS 485


Konverter RS 232 – Ethernet
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
 Konverter RS 232 – USB
 Konverter RS 232 – RS 485
 Thermische Drucker
 Wandhalterung, Stativ

Software (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RLAB [WX-010-0080]



Abmessungen des Geräts B x T x H





C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K