



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,CYQ](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,CYQ)

# C315.30/60.C2.R ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-1015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting


 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

|              |            |
|--------------|------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 30 / 60 kg |
| 最小荷重         | 200 g      |
| 最小表示 [d]     | 10 / 20 g  |
| 法定計量時の単位 [e] | 10 / 20 g  |
| 風袋範囲         | -60 kg     |
| OIMLクラス      | III        |

| 物理的パラメータ     |                               |
|--------------|-------------------------------|
| ディスプレイ       | 4,3" LCD (ターミナル)              |
| 計量皿寸法        | 400×500 mm                    |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm                |
| 正味重量         | 12,5 kg                       |
| 総重量          | 15 kg                         |
| 工事中          |                               |
| 保護クラス        | IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形    |
| 工事中          | ABS樹脂 St3S                    |
| 計量皿の材質       | いいえ AISI304                   |
| 通信インターフェース   |                               |
| 通信インターフェース   | RS232                         |
| 電気的パラメータ     |                               |
| 電源           | 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー |
| 消費電力 max.    | 5 W                           |
| バッテリー駆動時間    | max 8h                        |
| 環境条件         |                               |
| 動作温度         | -10 – +40 °C                  |
| 保管温度         | -10 – +50 °C                  |
| 相対湿度         | 10% – 85% RH 温度における           |
| インジケータ       | C315                          |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – イーサネットコンバータ  
AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

