



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,D1Y](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,D1Y)

# Plataforma PL/4/1500/H8/9/Z

WX-009-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos              |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Maxima capacidad [Max]               | 1500 kg                  |
| Legibilidad [d]                      | 500 g                    |
| Construcción                         |                          |
| Grado de protección                  | IP 66 / 69               |
| Construcción                         | Acero inoxidable AISI304 |
| Material del platillo                | Acero inoxidable AISI304 |
| Parámetros físicos                   |                          |
| Dimensión de platillo                | 1200×1500 mm             |
| Altura de plataforma de pesaje       | 88 mm                    |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1700×1400×550 mm         |

**Legibilidad** : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.



## Accesorios (Additional Fee)

Terminal de pesaje PUE 5  
Terminal de pesaje PUE HX7

Terminal de pesaje PUE 7.1  
Terminal de pesaje PUE HY10

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al



| Platform   | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| PLC/4/C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



| Platform  | A    | B    | H      |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform    | A    | B    | H      |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7/Z   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z