



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,D1Y](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,D1Y)

# Plateforme PL/4/1500/H8/9/Z

WX-009-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 kg
Précision de lecture [d]	500 g
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 69
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	1200×1500 mm
Hauteur de plate-forme de balance	88 mm
Dimensions de colis L x P x H	1700×1400×550 mm

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.





## Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5  
Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE 7.1  
Terminal de pesage PUE HY10


# Dimensions d'appareil L x P x H




Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z





PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z