



Checadora de peso DWR 1500 H2

WK-104-2__

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,D48



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	300 – 6000 g
Resolução [d]	0,2 – 2 g
Unidade de verificação [e]	0,2 – 2 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
Pressão de operação	6 – 8 bar
Construção	
Classe de proteção	IP 55, IP 65
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condições ambientais

Temperatura de operação -10 – +40 °C

Componentes e software

Sistema operacional Microsoft Windows 11 IoT

Consumo de ar 1 litro/medição

Características de uso

Capacidade 2 x 80 pçs/min



Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos