



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,D48

Rotationswaage DWR 1500 H2

WK-104-2__



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 – 7500 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 – 5 g
Tarierbereich	-1500 – -7500 g
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Betriebsdruck	6 – 8 bar
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT
Luftverbrauch	1 Liter/Messung

Besonderheiten

Leistung

max 160 St./min



Zubehör (Additional Fee)

Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485

USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)