



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,D48](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,D48)

## Balanza automática DWR 1500 H2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Maxima capacidad [Max]	1500 – 7500 g
Legibilidad [d]	0,5 – 5 g
Rango de tara	-1500 – -7500 g
<b>Parámetros físicos</b>	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Presión laboral	6 – 8 bar
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 55, IP 65
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Consumo de aire	1litro /medida
<b>Características utilidades</b>	
Rendimiento	max 160 pieza/min



## Accesorios

Lector de tarjetas transpondedor  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
Cables RS 232, RS 485

Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bascula a Impresora)