



# Balanza automática DWR 1500 H2

WK-104-2\_\_

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,D48](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,D48)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	300 – 6000 g
Legibilidad [d]	0,2 – 2 g
División de legalización [e]	0,2 – 2 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Presión laboral	6 – 8 bar
Construcción	
Grado de protección	IP 55, IP 65
Teclado	panel táctil
Construcción	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -10 – +40 °C

### Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT

Consumo de aire 1litro /medida

### Características utilidades

Rendimiento 2 x 80 pieza/min



## Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
Cables RS 232, RS 485

Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bascula a Impresora)